


CCMT 120404, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Classe d'article	25E

Description

CCMT 120404 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 140 m/min

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage