

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/15mm****Données de commande**

N° commande	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Jeu de ressorts	259044 6
Longueur de tête L ₁	30 mm
Taille de queue	32 mm
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 3232P15
Taille plaquette	15 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Sous-plaquette	259031 37
Vis de levier	259018 11
Levier	259015 12
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Levier Type 12	259015 12
Sous-plaquette Type 37	259031 37
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500