

Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/15mm



Données de commande

N° commande	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	PSSNR/L 3232P15
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Taille plaquette	15 mm
Sous-plaquette	259031 37
Vis de levier	259018 11
Jeu de ressorts	259044 6
Longueur de tête L ₁	36 mm
Levier	259015 12
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Taille de queue	32 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 12	259015 12
Sous-plaquette Type 37	259031 37
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500