

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/08mm


Données de commande

N° commande	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 2
Déport L_3	17 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Vis de levier	259018 8
Taille plaquette	8 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Sous-plaquette	259031 40
Code ISO porte-outils	A25R PWLNR/L08
Levier	259015 2
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 40	259031 40
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
Levier Type 2	259015 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500