

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 2020K12
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Longueur de tête L ₁	29 mm
Levier	259015 2
Sous-plaquette	259031 20
Vis de levier	259018 2
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Sous-plaquette Type 20	259031 20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500