

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/08mm


Données de commande

N° commande	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Classe d'article	21T

Description technique

Levier	259015 2
Taille plaquette	8 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Sous-plaquette	259031 40
Vis de levier	259018 2
Déport L_3	22 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Code ISO porte-outils	A32S PWLNR/L08
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 40	259031 40
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500