

**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	269005 3
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	SDHCR/L 1616H11
Longueur de tête L <sub>1</sub>	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Sous-plaquette Type 3	269005 3
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500