

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis de levier	259018 2
Sous-plaquette	259031 20
Levier	259015 2
Jeu de ressorts	259044 2
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 2525M12
Taille plaquette	12 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	29 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 20	259031 20
Levier Type 2	259015 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500