

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 10/07mm****Données de commande**

N° commande	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Longueur de tête L ₁	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille de queue	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	SDHCR/L 1010E07
Longueur totale L	70 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500