

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	12 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de tête L ₁	17 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 1212F07
Longueur totale L	80 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500