

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	35 mm
Levier	259015 12
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	15 mm
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 2525M15
Jeu de ressorts	259044 6
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Sous-plaquette	259031 37
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis de levier	259018 11
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Levier Type 12	259015 12
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Sous-plaquette Type 37	259031 37
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500