

HOLEX®
CCMT 09T308 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Données de commande

N° commande	260215 HBX020
GTIN	4045197668653
Classe d'article	22D

Description

CCMT 09T308 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f: 0,06 - 0,36 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	PM
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,75 mm
Avance f	0,06 - 0,36 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre