


**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	21 mm
Code ISO porte-outils	SDHCR/L 2525M11
Taille plaquette	11 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Sous-plaquette	269005 3
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500