

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 1616H11
Sous-plaquette	269005 3
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille de queue	16 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 2

269028 2

Sous-plaquette Type 3

269005 3

Vis pour sous-plaquette Type 2

269013 2

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500