


**SNMG 120408, Nuance: CA510**

**Données de commande**

N° commande	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Classe d'article	25E

**Description**

SNMG 120408 CA510 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: CA510

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 180 - 590 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Brise-copeaux	PQ
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Nuance	CA510

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 590 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage