


CC. T 09T304, Nuance: CA4515

Données de commande

N° commande	260196 CA4515
GTIN	4960664610624
Classe d'article	25E

Description

CC. T 09T304 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	K
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	GK
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min

Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage