

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 32/15mm****Données de commande**

N° commande	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	15 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Vis de levier	259018 11
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Sous-plaquette	259031 37
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Levier	259015 12
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	40 mm
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 3232P15
Taille de queue	32 mm
Jeu de ressorts	259044 6
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 12	259015 12
Sous-plaquette Type 37	259031 37
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500