

**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/11 mm****Données de commande**

N° commande	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SDHCR/L 1616H11
Taille de queue	16 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	12 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Sous-plaquette	269005 3
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500