

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20,5 mm
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 3
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2020K11
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500