


SNMG 120404, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120404 CA510 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: CA510

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 180 - 590 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA510

Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 590 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage