

## HEDI

Projecteur à LED mobile, 230 V, Puissance absorbée: 30W



### Données de commande

N° commande	081211 30
GTIN	4003644002177
Classe d'article	08B

### Description

**Exécution:**

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.

Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Puissance absorbée	30 W
Flux lumineux	2500 lm
Poids	4400 g
Longueur câble de raccordement	5 m
Ampoule	Module de LED

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	230 V
Indice de protection IP	IP 54
Longueur totale	240 mm
Largeur totale	200 mm
Hauteur totale	280 mm
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteur