

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis de levier	259018 13
Longueur de tête L <sub>1</sub>	34 mm
Taille de queue	32 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 3232P19
Taille plaquette	19 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Levier	259015 13
Sous-plaquette	259031 38
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	40 mm
Longueur totale L	170 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 38	259031 38
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Levier Type 13	259015 13
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500