


**SNMG 120408, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Classe d'article	25E

**Description**

SNMG 120408 CA6525 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	MQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Nuance	CA6525

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage