

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur de tête L <sub>1</sub>	17 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	16 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 1212F07
Taille de queue	12 mm
Longueur totale L	80 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500