

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 2020K12
Taille plaquette	12 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Levier	259015 2
Sous-plaquette	259031 20
Vis de levier	259018 2
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 20	259031 20
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500