


**SNMG 120404, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Classe d'article	25E

**Description**

SNMG 120404 CA6525 Rayon d'angle: 0,4 mm  
 Nuance: CA6525  
 Brise-copeaux: MQ  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	MQ
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Nuance	CA6525

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage