

**Pointe de perçage en carbure KOMET KUB Centron® Powerline, TiN, Type: 50****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 236659 50 |
| GTIN | 4047109227248 |
| Classe d'article | 24M |

Description**Adapté(s) pour :**

Centron 236651.

Vis de serrage: 239654_8IP

Ø d₂: 14,3 mm

Pour couronnes de perçage: 28; 31; 33,2; 34; 37 mm

Description technique

| | |
|---------------------------|---|
| Ø d ₂ | 14,3 mm |
| Pour couronnes de perçage | 28; 31; 33,2; 34; 37 mm |
| Nuance | TiN |
| Vis de serrage | 239654_8IP |
| Type de produit | Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage |