

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 25/12mm

Données de commande

N° commande	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Classe d'article	21U

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DSSNR/L 2525M12

Plaquette adaptée: SN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 49 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaquette: 259031 21

Description technique

Longueur de tête L ₁	49 mm
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Code ISO porte-outils	DSSNR/L 2525M12
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Bride	259038 8
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 21

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Bride de serrage Type 8	259038 8
Vis pour sous-plaquette	259171
Sous-plaquette	259231
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 21	259031 21
Bride de serrage	259352