

# Yale

**Elingue tubulaire verte 2 000 kg, Longueur utile: 4m**



## Données de commande

N° commande	086150 4
GTIN	4025092360487
Classe d'article	08Z

## Description

### Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

### Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

### Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

## Description technique

Longueur utile	4 m
Longueur	8 m
Largeur d'élingue	46 mm
Charge simple directe WLL	2000 kg
Charge simple nouée WLL	1600 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	4000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	2800 kg
Charge double WLL 45° – 60°	2000 kg
Type de produit	Elingues rondes

