

**Pointe de perçage en carbure KOMET KUB Centron® Powerline, TiN, Type: 70****Données de commande**

N° commande	236659 70
GTIN	4047109227200
Classe d'article	24M

Description**Adapté(s) pour :**

Centron 236651.

Vis de serrage: 239654_8IP

Ø d₂: 16,3 mm

Pour couronnes de perçage: 36; 39; 39,2 mm

Description technique

Ø d ₂	16,3 mm
Pour couronnes de perçage	36; 39; 39,2 mm
Nuance	TiN
Vis de serrage	239654_8IP
Type de produit	Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage