

Garant
WNMG 060408, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage