

**Garant**
**Barre d'alésage carbure E.. SDUCL, pour plaquettes DC., gauche**

**Données de commande**

N° commande	260325
GTIN	4045197652775
Classe d'article	29W

**Description technique**

Code ISO porte-outils	E12M SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	E10K SDUCR/L07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9,6 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11,6 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	15 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN 8024
Norme	Norme usine

Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 10/07 mm	260319 10/07
Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 12/07 mm	260319 12/07
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7