

Garant
Jeu de barres d'alésage, carbure, Gauche

Données de commande

N° commande	260325
GTIN	4045197652775
Classe d'article	29W

Description technique

Code ISO porte-outils	E12M SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	E10K SDUCR/L07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	7 mm
Déport L ₃	9 mm
Hauteur de serrage L ₂	9,6 mm
Hauteur de serrage L ₂	11,6 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN 8024
Norme	Norme usine

Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 10/07 mm	260319 10/07
Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 12/07 mm	260319 12/07