

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**


## Données de commande

N° commande	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E16R SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	19 mm
Déport $L_3$	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500