

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

## Données de commande

N° commande	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Classe d'article	21T

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	AH10K SDQCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Déport $L_3$	7 mm
Longueur de tête $L_1$	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500