

**Couronne de perçage KOMET KUB® V464, Ø DC: 115mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236660 115    |
| GTIN             | 4047109090569 |
| Classe d'article | 24L           |

**Description****Exécution:**

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L'empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au Ø. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu'à 6xD.

**Sécurité du processus jusqu'à 6xD.****Utilisation:**

Avec pointe de centrage 236661 – 236662.

Avec plaquettes 236740 – 237080.

**Livraison:**

Couronne de perçage avec accessoires.

**Remarque(s):**

Pièces de rechange disponibles sur demande.

**Description technique**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Réf. pointe de centrage    | 115                  |
| Nombre de dents Z          | 1                    |
| Ø ext. d <sub>1</sub>      | 112,5 mm             |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 15IP (6,3 Nm) |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Code ISO plaquette             | WOEX080404                            |
| Ø T ABS® d                     | 63 mm                                 |
| Ø nom. D                       | 115                                   |
| pour Ø pouce                   | 4 17/32 pouce                         |
| Longueur de col L <sub>A</sub> | 85 mm                                 |
| Queue                          | ABS                                   |
| Application de perçage         | Perçage de trous borgnes              |
| Application de perçage         | Perçage transversal sous condition    |
| Application de perçage         | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage         | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne               | oui                                   |
| Type de produit                | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 115                               | 236662 115  |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP          | 674252 15IP |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce<br>Longueur totale 50 mm    | 659874 50   |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 115                               | 236661 115  |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP              | 239655 15IP |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659957 1600 |