

Garant
Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	13,1 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	23,5 mm
Code ISO porte-outils	E20S SDUCR/L11
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	18,9 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
