

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260333 10/07  |
| GTIN             | 4045197652980 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Code ISO porte-outils                    | AH10K SDUCR/L07                 |
| Plaquette adaptée                        | DC.. 0702..                     |
| Déport L <sub>3</sub>                    | 9 mm                            |
| Taille plaquette                         | 7 mm                            |
| Longueur de col L <sub>1</sub>           | 50 mm                           |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 7                        |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>      | 14 mm                           |
| Longueur totale L                        | 125 mm                          |
| Hauteur de serrage L <sub>2</sub>        | 9 mm                            |
| Angle d'attaque κ                        | 93 degré                        |
| Ø queue D <sub>s</sub>                   | 10 mm                           |
| Norme                                    | Norme usine                     |
| Type d'utilisation                       | Gauche                          |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D                             |
| Type d'outils                            | HSS                             |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500