

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 1012/07mm****Données de commande**

N° commande	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	9 mm
Code ISO porte-outils	AH1012K SDUCR/L07
Plaque adaptée	DC.. 0702..
Largeur de collet L ₄	10 mm
Longueur de tête L ₁	28 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500