

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/07mm**

Données de commande

N° commande	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	7,5 mm
Code ISO porte-outils	E08K SDUCR/L07
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	7,6 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500