

Garant**Porte-outils pour barres d'alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 30,
Alésage d2 (H7): 25mm****Données de commande**

N° commande	319225 25
GTIN	4067263107873
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Queue VDI percée.
- Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

- Convient également pour les barres d'alésage plus longues.
- Réglage individuel de la longueur des barres d'alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Description technique

Alésage d ₂ (H7)	25 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø L ₆	70 mm
Ø H ₃ Ø H ₃	27,5 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₇	51 mm

Ø D ₈	62 mm
Ø H ₁	28 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI