

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0810/07mm****Données de commande**

N° commande	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur de collet L ₄	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de tête L ₁	22 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	7 mm
Code ISO porte-outils	AH0810H SDUCR/L07
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500