

**Garant****WNMG 080408, Nuance: HB7020**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 252070 HB7020 |
| GTIN             | 4045197699626 |
| Classe d'article | 21G           |

## Description

WN.G 080408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Avance f                                      | 0,2 - 0,5 mm/tr          |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 4 mm               |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                   |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 350 m/min          |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | SM                       |
| Application principale                        | P                        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance                      | HB7020                  |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition        |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | WNMG 080408             |
| Nombre de changements/dents | 6                       |
| Tolérance                   | M                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |