

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	AH20R SDQCR/L11
Déport $L_3$	12,5 mm
Longueur de tête $L_1$	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500