

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	AH12M SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L <sub>3</sub>	8 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	16 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de col L <sub>1</sub>	60 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500