



Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm



Données de commande

N° commande	260338 16/11
GTIN	
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Description technique

Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Longueur de col L_1	80 mm
Déport L_3	14,5 mm
Vis pour plaquette	269022 3
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	16 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 3	269022 3