

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**


## Données de commande

N° commande	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E10K SDUCR/L07
Déport $L_3$	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500