

HEDI

Projecteur à LED mobile, 230 V, Puissance absorbée: 50W



Données de commande

N° commande	081211 50
GTIN	4003644006106
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.

Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Ampoule	Module de LED
Flux lumineux	2250 - 4000 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	50 W
Longueur câble de raccordement	5 m
Tension nominale	230 V

Indice de protection IP	IP 54
Largeur totale	300 mm
Hauteur totale	350 mm
Longueur totale	360 mm
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteur