



Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm



Données de commande

N° commande	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s: 20 mm

Code ISO porte-outils: A20R SDUCR/L11

Angle d'attaque κ: 93 degré

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Ø pré-perçage min. D_{min}: 27 mm

Déport L₃: 16,5 mm

Description technique

Ø pré-perçage min. D _{min}	27 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDUCR/L11
Vis pour plaquette	269022 3
Longueur de col L ₁	100 mm
Déport L ₃	16,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Angle d'attaque κ	93 degré

Ø queue D _s	20 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 3	269022 3
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage	269406