

**Garant**
**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 1216/07mm**

**Données de commande**

N° commande	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	12 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	AH1216M SDUCR/L07
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	19,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500